

CVA 7440 125 Gala Ed  
Einbau-Kaffeevollautomat  
im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Immer frisch gemahlen – AromaticSystemFresh
- Komfortabel bewirten – Für größere Mengen – Kannenfunktion
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home

EAN-Nr.: 4002516720638 / Materialnummer: 12384620 / Alte Materialnummer: 29744021A

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Jubiläumsaktion</b>                                  |                      |
| 125 Gala Edition  | •                    |
| <b>Jubiläumsaktion</b>                                  |                      |
| Jubiläumsmodelle 125                                    | •                    |
| <b>Bauform und Design</b>                               |                      |
| Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem               | •                    |
| VitroLine   | •                    |
| ArtLine   | •                    |
| Farbe   | Obsidianschwarz matt |
| <b>Genussvorteile</b>                                   |                      |
| AromaticSystemFresh                                     | •                    |
| OneTouch Zubereitung                                    | •                    |
| OneTouch for Two Zubereitung                            | •                    |
| DoubleShot  | •                    |
| Genießprofile programmierbar                            | 10                   |
| Aromaschonendes Kegelmahlwerk                           | •                    |
| Mahlgrad einstellbar                                    | •                    |
| Mahlmenge programmierbar                                | •                    |
| Wassermenge programmierbar                              | •                    |
| Wassertemperatur programmierbar                         | •                    |
| Milchmenge programmierbar                               | •                    |
| Milchschaummenge programmierbar                         | •                    |
| Vorbrühen programmierbar                                | •                    |
| TeaTimer  | •                    |
| <b>Bedienkomfort</b>                                    |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                               | •                    |
| Display   | DirectSensor         |
| CupSensor   | •                    |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm | 4,0                  |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm | 16,5                 |
| PerformanceMode   | •                    |
| EasyClickMilchgefäß                                     | •                    |
| ComfortDoor   | •                    |
| Versteckter Türgriff                                    | •                    |
| BrilliantLight  | •                    |
| Expertenmodus   | •                    |
| MultiLingua   | •                    |
| Anzahl Bohnensorten                                     | 1                    |
| Anzahl Bohnenbehälter                                   | 2                    |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g                  | 300                  |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter B in g                  | 300                  |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g             | 600                  |
| Entnehmbare Bohnenbehälter                              | •                    |
| Fassungsvermögen Wassertank in l                        | 2,7                  |
| Fassungsvermögen Milchbehälter in l                     | 0,7                  |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück                 | 17                   |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l                     | 1,6                  |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter                  | •                    |
| Tageszeitanzeige  | •                    |
| Uhrzeitsynchronisation                                  | •                    |

## CVA 7440 125 Gala Ed Einbau-Kaffeevollautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



EAN-Nr.: 4002516720638 / Materialnummer: 12384620 / Alte Materialnummer: 29744021A

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Anzeige Datum                 | •      |
| Einschaltzeit programmierbar  | •      |
| Ausschaltzeit programmierbar  | •      |
| Stand-by-Zeit programmierbar  | •      |
| Individuelle Einstellungen    | •      |
| <b>Getränkespezialitäten</b>  |        |
| Wählbare Getränkemengen in ml | 20-300 |
| Ristretto einfach             | •      |
| Ristretto doppelt             | •      |
| Espresso einfach              | •      |
| Espresso doppelt              | •      |
| Kaffee einfach                | •      |
| Kaffee doppelt                | •      |
| Kaffee lang einfach           | •      |
| Kaffee lang doppelt           | •      |
| Cappuccino einfach            | •      |
| Cappuccino doppelt            | •      |
| Latte Macchiato einfach       | •      |
| Latte Macchiato doppelt       | •      |
| Heiße Milch einfach           | •      |
| Heiße Milch doppelt           | •      |
| Milchschaum einfach           | •      |
| Milchschaum doppelt           | •      |
| Espresso Macchiato einfach    | •      |
| Espresso Macchiato doppelt    | •      |
| Cappuccino Italiano einfach   | •      |
| Cappuccino Italiano doppelt   | •      |
| Flat white einfach            | •      |
| Flat white doppelt            | •      |
| Café au lait einfach          | •      |
| Café au lait doppelt          | •      |
| Caffè Latte einfach           | •      |
| Caffè Latte doppelt           | •      |
| Caffè americano einfach       | •      |
| Caffè americano doppelt       | •      |
| Long black einfach            | •      |
| Long black doppelt            | •      |
| Warmwasser einfach            | •      |
| Warmwasser doppelt            | •      |
| Heißwasser einfach            | •      |
| Heißwasser doppelt            | •      |
| Schwarzer Tee einfach         | •      |
| Schwarzer Tee doppelt         | •      |
| Kräutertee einfach            | •      |
| Kräutertee doppelt            | •      |
| Früchtetee einfach            | •      |
| Früchtetee doppelt            | •      |
| Grüner Tee einfach            | •      |
| Grüner Tee doppelt            | •      |
| Weißer Tee einfach            | •      |
| Weißer Tee doppelt            | •      |

CVA 7440 125 Gala Ed  
 Einbau-Kaffeefullautomat  
 im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.

EAN-Nr.: 4002516720638 / Materialnummer: 12384620 / Alte Materialnummer: 29744021A

|  |         |
|--|---------|
| Japan Tee einfach  | •       |
| Japan Tee doppelt  | •       |
| Chai Latte einfach   | •       |
| Chai Latte doppelt   | •       |
| Kaffeekanne  | •       |
| Teekanne   | •       |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |         |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar   | •       |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,6     |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,9     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20      |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20      |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20      |
| <b>Pflegekomfort</b>   |         |
| Manuelle Entkalkung  | •       |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank                       | •       |
| Komfortable Reinigungsprogramme  | •       |
| Automatische Spülfunktion  | •       |
| ComfortClean   | •       |
| Entnehmbare Milchleitung   | •       |
| Entnehmbare Brüheinheit  | •       |
| Wasserhärte einstellbar  | •       |
| <b>Sicherheit</b>  |         |
| Inbetriebnahmesperre   | •       |
| <b>Technische Daten</b>  |         |
| Minimale Nischenbreite in mm   | 560     |
| Maximale Nischenbreite in mm   | 568     |
| Minimale Nischenhöhe in mm   | 450     |
| Maximale Nischenhöhe in mm   | 452     |
| Nischentiefe in mm   | 500     |
| Gerätebreite in mm   | 595     |
| Gerätehöhe in mm   | 455     |
| Gerätetiefe in mm  | 475     |
| Tiefe bei geöffneter Tür in cm   | 108,0   |
| Gesamtanschlusswert in kW  | 1,45    |
| Spannung in V  | 220-240 |
| Absicherung in A   | 10      |
| Phasenanzahl   | 1       |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m  | 2,0     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>  |         |
| Milchbehälter aus Glas   | •       |
| Entkalkungstabletten   | •       |
| Reinigungstabletten  | •       |
| Reiniger für Milchleitungen  | •       |

## CVA 7440 125 Gala Ed Einbau-Kaffeefullautomat

im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.




EAN-Nr.: 4002516720638 / Materialnummer: 12384620 / Alte Materialnummer: 29744021A

### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


CVA 7440 125 Gala Ed  
 Einbau-Kaffeevollautomat  
 im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.





CVA7000, Seitenansicht (\*Fußnote) (Skizze)  
 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



CVA7000, Draufsicht (Einbauskitze)



CVA7000 (Skizze)



CVA7000 Installation (Skizze)

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2)  
 Wasserzulaufschlauch, L=1500 mm, 3) kein Wasser-/ELT-  
 Anschluss in diesem Bereich