

WCE460 WCS PWash&8kg

W1 Waschmaschine:

A-10% | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Noch mehr Energie sparen mit A -10%*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Das Extra Vorbügeln reduziert Falten und spart bis zu 50 % Zeit und Mühe
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten**

* 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN-Nr.: 4002516742074 / Materialnummer: 12412760 / Alte Materialnummer: 11CE4601A

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•

WCE460 WCS PWash&8kg

W1 Waschmaschine:

A-10% | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home




EAN-Nr.: 4002516742074 / Materialnummer: 12412760 / Alte Materialnummer: 11CE4601A

Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Imprägnieren	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras Waschen	
Kurz	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
Qualität	
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	93
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•


WCE460 WCS PWash&8kg

W1 Waschmaschine:


A-10% | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | Miele@home




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm