

G 7210 SC Front  
Stand-Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe



EAN-Nr.: 4002516738602 / Materialnummer: 12424640 / Alte Materialnummer: 21721018A

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Bauart</b>  |                                 |
| Stand-Geschirrspüler   | •                               |
| 60er Geschirrspüler  | •                               |
| <b>Design</b>  |                                 |
| Blendefarbe  | CleanSteel Front                |
| Blendenausführung  | Gerade Blende                   |
| Bedienungsart  | Programmähltaste                |
| Display  | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| Displayfarbe   | Weiß                            |
| MultiLingua  | •                               |
| <b>Komfort</b>   |                                 |
| Türschließhilfe  | ComfortClose                    |
| Restzeitanzeige  | •                               |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h                                   | •                               |
| Funktionskontrolle   | Display                         |
| Wahl der Displaysprache  | •                               |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                                 |
| Energieeffizienzklasse (A-G)   | A                               |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                             |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,4                             |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh  | 0,54                            |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54                              |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,29                            |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten   | 230                             |
| Geräuschemissionsklasse  | B                               |
| Geräuschemission in dB(A)  | 43                              |
| EcoFeedback  | •                               |
| EcoPower Technology  | •                               |
| Geprüfte Hygiene   | •                               |
| Warmwasseranschluss  | •                               |
| Halbe Beladung   | •                               |
| <b>Ergebnisqualität</b>  |                                 |
| Frischwasserspüler   | •                               |
| AutoOpen-Trocknung   | •                               |
| SensorDry  | •                               |
| Aktive Kondensationstrocknung  | •                               |
| BrilliantGlassCare   | •                               |
| <b>Spülprogramme</b>   |                                 |
| ECO  | •                               |
| Automatic  | •                               |
| ComfortWash 45°C   | •                               |
| Intensiv 75°C  | •                               |
| PowerWash  | •                               |
| ComfortWash+ 55°C  | •                               |
| Fein   | •                               |
| Programmpaket für spezielle Anforderungen                                      | •                               |
| ExtraLeise 39 dB(A)  | •                               |

G 7210 SC Front  
Stand-Geschirrspüler  
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



EAN-Nr.: 4002516738602 / Materialnummer: 12424640 / Alte Materialnummer: 21721018A

|   |   |
|---|---|
| Gerätepflege  | •   |
| Salz ausspülen  | •   |
| <b>Spüloptionen</b>   |   |
| BottleClean   | •   |
| Quick   | •   |
| IntenseZone   | •   |
| Extra sauber  | •   |
| Extra trocken   | •   |
| <b>Korbgestaltung</b>   |   |
| Besteckunterbringung  | 3D-MultiFlex-Schublade  |
| FlexCare-Gläserhalter   | 2   |
| FlexCare-Tassenauflage  | 1   |
| Korbgestaltung  | ExtraComfort  |
| Anzahl Maßgedecke   | 14  |
| MultiClip   | •   |
| FlexCare Glass & Bottle   | •   |
| XL Assist   | •   |
| <b>Sicherheit</b>   |   |
| Waterproof-System   | •   |
| Sieb-Kontrollanzeige  | •   |
| Kindersicherung   | •   |
| <b>Technische Daten</b>   |   |
| Nischenbreite minimal in mm   | 600   |
| Nischenbreite maximal in mm   | 600   |
| Nischenhöhe minimal in mm   | 845   |
| Nischenhöhe maximal in mm   | 880   |
| Niscentiefe in mm   | 600   |
| Gerätebreite in mm  | 598   |
| Gerätehöhe in mm  | 845   |
| Gerätetiefe in mm   | 600   |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm  | 119,5   |
| Nettogewicht in kg  | 57,0  |
| Gesamtanschlusswert in kW   | 2,00  |
| Spannung in V   | 230   |
| Absicherung in A  | 10  |
| Phasenanzahl  | 1   |
| Elektrische Frequenz Standard   | 50  |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m   | 1,50  |
| Länge Wasserablaufschlauch in m   | 1,50  |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m   | 1,70  |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>   |   |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua  | deutsch, english (GB),<br>hrvatski, română,<br>slovenščina, srpski,<br>ελληνικά |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>   |   |
| 1 x Packung UltraTabs (20 Stück)  | •   |
| Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder<br>3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis | •   |