

G 7710 SCi AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur ?? dB (A)
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort C Korbgestaltung



EAN-Nr.: 4002516738817 / Materialnummer: 12424930 /  
Alte Materialnummer: 21771054A

<b>Bauart</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display, akustisch, akustische Lautstärkeregelung
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•

G 7710 SCi AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN-Nr.: 4002516738817 / Materialnummer: 12424930 /  
Alte Materialnummer: 21771054A

Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Stäbchenhalter	•
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort C
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50

G 7710 SCi AutoDos  
 Integrierter Geschirrspüler  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN-Nr.: 4002516738817 / Materialnummer: 12424930 /  
 Alte Materialnummer: 21771054A

Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

#### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
--	---

#### Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk

•

G 7710 SCi AutoDos  
Integrierter Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)