

KS 4783 DD

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefäße – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN-Nr.: 4002516742210 / Materialnummer: 12431090 /
Alte Materialnummer: 36478343EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KS 4783 DD
Materialnummer Hersteller	12431090
EAN-Nummer	4002516742210
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Blacksteeltür
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühltemperatur
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	6
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	98,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,26
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•

KS 4783 DD

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



EAN-Nr.: 4002516742210 / Materialnummer: 12431090 /

Alte Materialnummer: 36478343EU1

Technische Daten

Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1855
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	67,2
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	399
Gesamtnutzinhalt in l	399
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst


Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage	•
Wasserfilter	Nein

KS 4783 DD


Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh und extra Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.




KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm




K4776ED, KS4783DD, KS4783ED, FN4772E, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, Draufsicht, Side-by-Side

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, Aufstellskizze, Side-by-Side

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.