

WCB680 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-10%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | Auto Dosing | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Noch mehr Energie sparen mit A-10%*
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten**

* 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN-Nr.: 4002516759911 / Materialnummer: 12437440 /
Alte Materialnummer: 11CB6803A

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•

WCB680 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-10%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | Auto Dosing | Miele@home



EAN-Nr.: 4002516759911 / Materialnummer: 12437440 /

Alte Materialnummer: 11CB6803A

Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Auffrischen (Dampf)	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras Waschen	
Kurz	•
Dampfglätten	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•

WCB680 WPS 125 Edition

W1 Waschmaschine:

A-10%* | 8 kg | 1400 U/min | SteamCare | Auto Dosing | Miele@home



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm