

K 7377 B

Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand



EAN-Nr.: 4002516747239 / Materialnummer: 12443770 /  
Alte Materialnummer: 36737700EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	72,27
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,19
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570

K 7377 B

Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.




EAN-Nr.: 4002516747239 / Materialnummer: 12443770 /

Alte Materialnummer: 36737700EU1


Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1213
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	48,5
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	191
davon PerfectFresh-Zone in l	67
Gesamtnutzinhalt in l	191
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•

K 7377 B  
 Einbau-Kühlschrank  
 mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.




K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Seitenansicht (Skizze)