

## K 7748 D Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.



- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Professionelle Lagerung noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie
   Ausleuchtung des Innenraums mit
   LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool



Alte Materialnummer: 36774804EU1  Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
	•
Einbaugerät Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar  Design	•
	LED
Beleuchtung Kühlzone  Bedienkomfort	LED
	•
Vernetzung mit Miele@home	DarfaatEraah Dra
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Steuerung	O T I
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	<u>-</u>
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	4
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	163,52
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,44
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559



EAN-Nr.: 4002516747802 / Materialnummer: 12444700 /

## K 7748 D Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.


Eiswürfelschale



Alte Materialnummer: 36774804EU1	
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	61,5
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in I	248
davon PerfectFresh-Zone in I	98
4-Sterne-Gefrierzone in I	27
Gesamtnutzinhalt in I	275
Lagerzeit bei Störung in h	14
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	В
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•




## K 7748 D Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4\*-Gefrierfach.




K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2.
Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3.
Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4.
Kein Anschluss in diesem Bereich



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)