

G 7737 SCi XXL AD 125 Gala Ed.  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Extrem niedriger Geräuschwert von nur 41 dB(a) dB (A)
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Echte Favoriten dürfen auffallen: Unsere beste Korbausstattung – Sonderedition



EAN-Nr.: 4002516763062 / Materialnummer: 12469610 / Alte Materialnummer: 21773754A

<b>Jubiläumsaktion</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
<b>Bauart</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
Multilingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•

G 7737 SCi XXL AD 125 Gala Ed.  
 Integrierter Geschirrspüler XXL  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN-Nr.: 4002516763062 / Materialnummer: 12469610 / Alte Materialnummer: 21773754A

Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1
FlexCare Glas & Bottle	•
Anzahl Maßgedecke	14
MultiClip	•
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	6,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	15,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

G 7737 SCi XXL AD 125 Gala Ed.  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN-Nr.: 4002516763062 / Materialnummer: 12469610 / Alte Materialnummer: 21773754A

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),  
hrvatski, română,  
slovenščina, srpski,  
ελληνικά

#### Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk

•

Gutschein für 6 x PowerDisk

•

Gutschein für ein Paket mit Klarspüler, Regeneriersalz,  
DishClean

•

G 7737 SCi XXL AD 125 Gala Ed.  
Integrierter Geschirrspüler XXL  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,