

DAS 4920
Flachpaneelhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Klassisches Design – Edelstahl-Panel in 90 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN-Nr.: 4002516788966 / Materialnummer: 12506050 /
Alte Materialnummer: 28S4920MD

Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Farbe	Matt-Schwarz
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	600
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	24,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	33,0

DAS 4920
 Flachpaneelhaube
 mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN-Nr.: 4002516788966 / Materialnummer: 12506050 /
 Alte Materialnummer: 28S4920MD

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 41,0

Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 56,0

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 165

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 265

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 380

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 585

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 43,0

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 53,0

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 61,0

Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 73,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 29,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 39,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 48,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 59,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung •

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm 896

Höhe des Haubenkörpers in mm 36

Tiefe des Haubenkörpers in mm 273

Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm 450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) 650

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm

Nettogewicht in kg 14,0

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,5

Schutzkontaktstecker •

Gesamtanschlusswert in kW 0,09

Spannung in V 230

Absicherung in A 10

Phasenanzahl 1

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben •

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150



Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe •

Nachkaufbares Zubehör

Aktivkohlefilter Nein

DAS 4920 Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , 4) Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich. , * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).