

DA 9299 W Screen blbo  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



- Geradlinige Form mit 880mm Breite und minimaler Tiefe von 256mm
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Aufklappbares Front-Paneel – für optimale Absaugung
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

**A+++**

EAN-Nr.: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
<b>Design</b>	
Farbe	Blackboard
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Touchbedienung	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,0 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
<b>Gebälse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	300
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	650
Luftleistung Boosterstufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	915
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0

DA 9299 W Screen blbo  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	620
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	715
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	44,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	500
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Höhe des Haubenkörpers in mm	500
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	20,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•

DA 9299 W Screen blbo  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516788676 / Materialnummer: 12506080 / Alte Materialnummer: 28929970D

Durchmesser des Abluftstutzens in mm

150

**Mitgeliefertes Zubehör**

Umlenkweiche für Umluft

•

Rückstauklappe


•

**Nachkaufbares Zubehör**

Aktivkohlefilter

Nein

DA 9299 W Screen blbo  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit exklusiver Blackboard-Glasfront und intuitiver SmartControl-Bedienung



DA9298W, DA9299W, Screen Reference, Skizze

1) Installationsbereich für den Netzanschluss., 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm betragen.