

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]
Waschmaschine, elektrobeheizt
in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung.



- Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 8.0 kg
- Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrummel
- Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker
- Professionelle Laufzeit von nur 79 min bei 8.0 kg Belademenge
- Automatische Waschmitteldosierung auf Knopfdruck – TwinDos



EAN-Nr.: 4002516791522 / Materialnummer: 12506550 / Alte Materialnummer: 51110802D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	SmartBiz
Front	Lotosweiß
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrummel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,50
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,16
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	52,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,30
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	79
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1400
g-Faktor	535
Getestete Betriebsstunden	15000
Steuerung	
Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
TwinDos	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Heizleistung in kW	1,90-2,20
Gesamtanschluss in kW	2,10-2,40
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]
Waschmaschine, elektrobeheizt
in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung.



EAN-Nr.: 4002516791522 / Materialnummer: 12506550 / Alte Materialnummer: 51110802D

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nettogewicht in kg	91,0
Bruttogewicht in kg	95
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
Ausstattung	
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse (A-G)	B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l	48
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	69
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.	219
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WiFiConn@ct	•
Beipack	
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 6 Kartuschen Miele UltraPhase	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•