

WCA032 WPS Active

W1 Waschmaschine:

Für 1-7 kg Wäsche mit bewährter Miele Qualität zum attraktiven Preis.



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- Exklusives CapDosing-Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken
- Unsere Schontrummel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Während des Waschgangs Einzelteile nachlegen oder entnehmen mit AddLoad



EAN-Nr.: 4002516790310 / Materialnummer: 12518820 /  
Alte Materialnummer: 11CA0323D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb
<b>Reinigungsleistung</b>	
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrummel	•
Beladung in kg	7,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	46
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	206
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•

WCA032 WPS Active

W1 Waschmaschine:

Für 1-7 kg Wäsche mit bewährter Miele Qualität zum attraktiven Preis.



EAN-Nr.: 4002516790310 / Materialnummer: 12518820 /

Alte Materialnummer: 11CA0323D

Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Waschen</b>	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0

WCA032 WPS Active

W1 Waschmaschine:

Für 1-7 kg Wäsche mit bewährter Miele Qualität zum attraktiven Preis.




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm