

## KU 7030 D

### Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung, DynaCool und ComfortClean im kompakten Design.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN-Nr.: 4002516779230 / Materialnummer: 12519150 /  
Alte Materialnummer: 36703010EU1

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gerätekategorie</b>                                   |              |
| Kühlschrank                                              | •            |
| <b>Bauform</b>                                           |              |
| Einbaugerät integriert                                   | •            |
| Einbaugerät untergebaut                                  | •            |
| Türanschlag                                              | Auszugswagen |
| <b>Design</b>                                            |              |
| Beleuchtung Kühlzone                                     | LED          |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |              |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •            |
| DynaCool                                                 | •            |
| SoftClose                                                | •            |
| <b>Steuerung</b>                                         |              |
| Bedienkonzept                                            | FreshTouch   |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein         |
| SuperCool                                                | •            |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 1            |
| Sabbatmodus                                              | •            |
| Holiday-Modus                                            | •            |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |              |
| Anzahl der Abstellflächen                                | 3            |
| Anzahl VeggieBoxen                                       | 1            |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |              |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                           | D            |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                         | 73,90        |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                          | 0,20         |
| <b>Sicherheit</b>                                        |              |
| Verriegelungsfunktion                                    | •            |
| Akustischer Türalarm                                     | •            |
| Optischer Türalarm                                       | •            |
| <b>Technische Daten</b>                                  |              |
| Nischenbreite in mm min.                                 | 600          |
| Nischenbreite in mm max.                                 | 600          |
| Nischenhöhe in mm min.                                   | 820          |
| Nischenhöhe in mm max.                                   | 880          |
| Nischentiefe in mm                                       | 560          |
| Gerätebreite in mm                                       | 597          |
| Gerätehöhe in mm                                         | 818          |
| Gerätetiefe in mm                                        | 550          |
| Gewicht in kg                                            | 39,0         |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg                      | 10           |
| Klimaklasse                                              | SN-T         |
| Kühlzone in l                                            | 125          |
| Gesamtnutzzinhalt in l                                   | 124          |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)                          | B            |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW                      | 32           |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)                        | 2000         |
| Spannung in V                                            | 220-240      |

KU 7030 D

Unterbau-Kühlschrank

mit LED-Beleuchtung, DynaCool und ComfortClean im kompakten Design.



EAN-Nr.: 4002516779230 / Materialnummer: 12519150 /


Alte Materialnummer: 36703010EU1

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Absicherung in A                      | 10           |
| Phasenanzahl                          | 1            |
| Frequenz in Hz                        | 50-60        |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2          |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |              |
| Eierablage                            | •            |


## KU 7030 D

Unterbau-Kühlschrank


mit LED-Beleuchtung, DynaCool und ComfortClean im kompakten Design.



KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (Skizze)



KU7030D, Built-under, Seitenansicht (Skizze)



KU7030D, Built-under, Installationsskizze (\*Fußnote) (Skizze)

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich