

KU 7175 D

Unterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe
mit zwei individuell verstellbaren Temperaturzonen für mehr Flexibilität.



- Von 0 °C für kühle Drinks bis 14 °C für ideales Kellerklima
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der VeggieBox im Geschirrspüler – ComfortClean
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN-Nr.: 4002516779315 / Materialnummer: 12519370 /
Alte Materialnummer: 36717510EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KU 7175 D
Materialnummer Hersteller	12519370
EAN-Nummer	4002516779315
Marketingklasse	Platinum
Geräteklasse	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	Auszugswagen
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Holiday-Modus	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	2
Anzahl VeggieBoxen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	81,58
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,22
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	860
Nischenhöhe in mm max.	920
Nischtiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	859
Gerätetiefe in mm	556
Gewicht in kg	42,2
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	119
davon Kellerfach in l	58,4

KU 7175 D

Unterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe

mit zwei individuell verstellbaren Temperaturzonen für mehr Flexibilität.




EAN-Nr.: 4002516779315 / Materialnummer: 12519370 /

Alte Materialnummer: 36717510EU1


Gesamtnutzzinhalt in l	119
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Wasserfilter	Nein

KU 7175 D

Unterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe
mit zwei individuell verstellbaren Temperaturzonen für mehr Flexibilität.




KU7175D, Built-under, Nischenmaß




KU7175D, Built-under, Installationskizze (*Fußnote)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm, 3. Kein Anschluss in diesem Bereich,



KU7175D, Built-under, Seitenansicht



KU7175D, Built-under, Seitenansicht