

CM 6360 125 Edition
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN-Nr.: 4002516785514 / Materialnummer: 12531990 / Alte Materialnummer: 29636021A

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz matt
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf min. in cm	8,0
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf max. in cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•

CM 6360 125 Edition
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN-Nr.: 4002516785514 / Materialnummer: 12531990 / Alte Materialnummer: 29636021A

Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Heißwasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Weißer Tee einfach	•
Japan Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,1
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,5
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	251
Gerätehöhe in mm	359
Gerätetiefe in mm	427
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1

CM 6360 125 Edition
 Stand-Kaffeefullautomat
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN-Nr.: 4002516785514 / Materialnummer: 12531990 / Alte Materialnummer: 29636021A

Pumpendruck in bar	15
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4

Mitgeliefertes Zubehör	
-------------------------------	--

Edelstahl-Milchlanze	•
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•

Verfügbare Displaysprachen	
-----------------------------------	--

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,
--	---