

DAH 1650 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 635 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig



EAN-Nr.: 4002516801948 / Materialnummer: 12533860 /
Alte Materialnummer: 28H1650BD

| | |
|--|-----------------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Gerätefarbe | Obsidianschwarz |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 29 |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| ComfortControl | • |
| EIN-/ AUS-Schalter | • |
| Boosterstufen | 1 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 56,2 |
| Klasse für fluidynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 330 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Gebälse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 260 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 325 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 405 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 635 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 51,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 69,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Umluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 215 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 290 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 385 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) nach EN 61591 | 570 |

DAH 1650 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



EAN-Nr.: 4002516801948 / Materialnummer: 12533860 /
Alte Materialnummer: 28H1650BD

| | |
|---|------|
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 67,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 74,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 61,0 |

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

Technische Daten

| | |
|--|----------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm | 443 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 598 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 830 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 443 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 443 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 443 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 388 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 13,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,3 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,24 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |


Montagehinweise

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|----------------|---|
| Rückstauklappe | • |
|----------------|---|

DAH 1650 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



DAH1650 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt, 2) Abluftdurchbruch \varnothing 200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss \varnothing 150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.