

## Guard L1 Cat & Dog Flex Bodenstaubsauger mit Beutel leistungsstark | Aufsatz zur Tierhaarentfernung | Flexible Fugendüse



- 2in1 Polster- und Fugendüse für bequemes Reinigen ohne Umstecken
- Active AirClean Filter neutralisiert unangenehme Gerüche
- Langlebig: Auf 20 Jahre\* Lebensdauer getestet
- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Komfort-Handgriff
- Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse
- Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi
- Ideal für schwer erreichbare Stellen: Flexible Fugendüse
- Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen
- Turbobürste: Beseitigt hartnäckigen Schmutz und Tierhaare

\* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN-Nr.: 4002516794509 / Materialnummer: 12558940 /  
Alte Materialnummer: 41UZFO35CE

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Bauform und Design</b>                       |                        |
| Gerätefarbe                                     | Obsidianschwarz        |
| <b>Bauform</b>                                  |                        |
| Bodenstaubsauger mit Staubbeutel                | •                      |
| Produktmarke                                    | Guard L1               |
| Motorvariante                                   | PowerLine              |
| Produkttyp                                      | SUZFO                  |
| <b>Bedienkomfort</b>                            |                        |
| Elektronische Saugkraftregulierung              | Fußtasten +/-          |
| Leuchtdisplay für Leistungsanzeige              | •                      |
| Saugrohr  | Comfort Teleskoprohr   |
| Park-System für Saugpausen                      | •                      |
| Park-System zum Abstellen                       | beidseitig             |
| Comfort-Kabelaufwicklung                        | •                      |
| Komfort-Handgriff 2.0                           | •                      |
| <b>Mobilität</b>                                |                        |
| Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse     | •                      |
| 3-Punkt-Lenkung                                 | •                      |
| Aktionsradius in m                              | 12                     |
| Kabellänge in m                                 | 8,5                    |
| <b>Filtersystem</b>                             |                        |
| Staubsaugerbeuteltyp                            | HyClean Pure TU        |
| Staubbeutelvolumen in l                         | 3,5                    |
| Staubbeutelwechsel-Anzeige                      | •                      |
| Abluftfilter                                    | Active AirClean Filter |
| Motorschutzfilter                               | •                      |
| <b>Sicherheit</b>                               |                        |
| Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff | •                      |
| Automatische Staubbeutelpositionierung          | •                      |
| Rundum-Möbelschutzleiste                        | •                      |
| <b>Technische Daten</b>                         |                        |
| Wattleistung                                    | 890                    |
| Lautstärke in dB                                | 73,0                   |
| Breite in mm                                    | 500                    |
| Höhe in mm                                      | 239                    |
| Gewicht in kg                                   | 6,6                    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                   |                        |
| Dreiteiliges Zubehör                            | integriert             |
| Polsterdüse                                     | •                      |
| Fugendüse                                       | •                      |
| Extralange, flexible Fugendüse SFD 20           | •                      |
| Saugpinsel Kunststoffborsten                    | •                      |
| Bodendüse SBD 365-3                             | •                      |
| Gutschein Staubsaugerbeutel                     | •                      |
| Turbobürste STB 305-3                           | •                      |