


E 810

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.



- Geeignet für den Oberkorb O 891
- Für 33 Untertassen oder 17 Dessertteller


EAN-Nr.: 4002516854944 / Materialnummer: 12610680 /  
Alte Materialnummer: 67581002D

| Produktzugehörigkeit         |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Spülmaschinen Frischwasser   | •                 |
| Gerätezugehörigkeit          |                   |
| PG 8041                      | •                 |
| PG 8043                      | •                 |
| PG 8045                      | •                 |
| PG 8055                      | •                 |
| PG 8055 U                    | •                 |
| PG 8056                      | •                 |
| PG 8056 U                    | •                 |
| PG 8057 TD                   | •                 |
| PG 8057 TD U                 | •                 |
| PG 8058                      | •                 |
| PG 8058 U                    | •                 |
| PG 8059                      | •                 |
| PG 8059 U                    | •                 |
| PG 8060                      | •                 |
| PG 8061                      | •                 |
| PG 8061 U                    | •                 |
| PG 8096                      | •                 |
| PG 8096 U                    | •                 |
| PG 8099                      | •                 |
| PG 8099 U                    | •                 |
| PFD 400                      | •                 |
| PFD 400 U                    | •                 |
| PFD 401                      | •                 |
| PFD 401 U                    | •                 |
| PFD 402                      | •                 |
| PFD 402 U                    | •                 |
| PFD 404                      | •                 |
| PFD 404 U                    | •                 |
| PFD 405                      | •                 |
| PFD 405 U                    | •                 |
| PFD 407                      | •                 |
| PFD 407 U                    | •                 |
| PFD 408 U                    | •                 |
| Produktkategorie             |                   |
| Einsatz für Untertassen      | •                 |
| Produkteigenschaften         |                   |
| Material                     | Draht, rilsaniert |
| Farbe                        | Weiß              |
| Kapazität                    |                   |
| Untertassen [Anzahl]         | 33                |
| Dessertteller [Anzahl]       | 17                |
| Maße und Gewicht             |                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 250               |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 230               |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 505               |

E 810

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.



EAN-Nr.: 4002516854944 / Materialnummer: 12610680 /  
Alte Materialnummer: 67581002D

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nettogewicht in kg  | 0,62 |
| Bruttogewicht in kg | 0,92 |