

E 816

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Bei Bestückung ohne Besteckköcher E 165: 19 Teller bis Ø 33 cm
- Bei Bestückung mit Besteckköcher E 165: 16 Teller bis Ø 33 cm

EAN-Nr.: 4002516855392 / Materialnummer: 12611640 /
Alte Materialnummer: 67581602D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Teller	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Unterkorb	U 890
Kapazität	
Teller bis Ø 250 mm [Anzahl]	19
Teller bis Ø 330 mm [Anzahl]	19
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	255
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240

E 816

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN-Nr.: 4002516855392 / Materialnummer: 12611640 /

Alte Materialnummer: 67581602D

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
-----------------------------	-----

Nettogewicht in kg	0,64
--------------------	------

Bruttogewicht in kg	0,79
---------------------	------