

UG 70-60/80/1

Unterbau mit Tür

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.



- Für die Aufnahme von Zubehör, z.B. Chemie-Kanister & Dosiermodule
- Mit verschließbarer Tür und Bodenwanne
- Mit Halterung für Leitwert- oder Durchflussmesser
- Mit Befestigungspunkt für LED zur Statusanzeige
- Mit der Maschine verschraubbar

EAN-Nr.: 4002516854609 / Materialnummer: 12650230 /

Alte Materialnummer: 69390400D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Unterbau geschlossen	•
Unterbau/Sockel	•

UG 70-60/80/1

Unterbau mit Tür

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.



EAN-Nr.: 4002516854609 / Materialnummer: 12650230 /  
Alte Materialnummer: 69390400D

#### Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	700
Außenmaß, Nettobreite in mm	505
Außenmaß, Nettotiefe in mm	597
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	630
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	730
Nettogewicht in kg	25,39
Bruttogewicht in kg	27,36