

## PUR 98 D

### Insel-Dunstabzugshaube

in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



- Zeitloses Design in 898 mm Breite mit LED-Beleuchtung und Tipptasten
- Leistungsstark – 650 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- RAL-Farbe – Nur erhältlich im Fachhandel



EAN-Nr.: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 /  
Alte Materialnummer: 28410882D

<b>Bauform</b>	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Gerätefarbe	Ral
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
<b>Design</b>	
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3000
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	650
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	51,0


PUR 98 D  
Insel-Dunstabzugshaube  
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



EAN-Nr.: 4002516844969 / Materialnummer: 12657120 /  
Alte Materialnummer: 28410882D

<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	460
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	57,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	750
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1060
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

PUR 98 D  
Insel-Dunstabzugshaube  
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,  
DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage  
alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft  
nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke  
bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein  
Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung  
vorzubereiten.