

UfZ/1

Umrüstsatz für Zweitpatrone

für einen schnellen Wechsel auf eine zweite Voll-/Teilentsalzungspatrone.



- 2 x VA Steckanschluss 3/4" zur Montage auf Zweitpatrone

EAN-Nr.: 4002516881148 / Materialnummer: 12684950 /
Alte Materialnummer: 69431906D

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•

UfZ/1

Umrüstsatz für Zweitpatrone

für einen schnellen Wechsel auf eine zweite Voll-/Teilentsalzungspatrone.



EAN-Nr.: 4002516881148 / Materialnummer: 12684950 /
Alte Materialnummer: 69431906D

PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,09