

WWB360 WPS PWash&8kg  
W1 Waschmaschine Frontlader:  
A -20%\* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home\*\*\*\*
- ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken\*\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

\*\*\*\* Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

\*\*\*\*\* Patent EP 2 365 120



EAN-Nr.: 4002516858843 / Materialnummer: 12694320 /  
Alte Materialnummer: 11WB3603D

| Bauform                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Säulenfähig                                                                    | •                               |
| Side-by-Side                                                                   | •                               |
| Unterschiebbar                                                                 | •                               |
| Türanschlag                                                                    | rechts                          |
| Bauart                                                                         |                                 |
| Produktmarke                                                                   | W1 White Edition                |
| Frontlader                                                                     | •                               |
| Schleudern                                                                     |                                 |
| Max. Schleuderdrehzahl                                                         | 1400                            |
| Spülstop                                                                       | •                               |
| Funktion "ohne Schleudern"                                                     | •                               |
| Design                                                                         |                                 |
| Gerätefarbe                                                                    | Lotosweiß                       |
| Blendenfarbe                                                                   | Lotosweiß                       |
| Türdesign                                                                      | Obsidianschwarz mit weißem Ring |
| Farbe Drehwahlschalter                                                         | Lotosweiß                       |
| Blendenausführung                                                              | 5° geneigt                      |
| Bedienungsart                                                                  | Drehwahlschalter                |
| Display                                                                        | DirectSensor weiß, 7-Segment    |
| Reinigungsleistung                                                             |                                 |
| Innovative Waschtechnologie PowerWash                                          | •                               |
| Portionsgerechte Dosierung CapDosing                                           | •                               |
| Wäscheschonung                                                                 |                                 |
| Schontrommel                                                                   | •                               |
| Beladung in kg                                                                 | 8,0                             |
| Bedienkomfort                                                                  |                                 |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •                               |
| Startvorwahl bis zu 24h                                                        | •                               |
| Restzeitanzeige                                                                | •                               |
| AutoClean Einspülkasten                                                        | •                               |
| AddLoad                                                                        | •                               |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                                 |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                                                 | A                               |
| Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A                  | 20%                             |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 38                              |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l                            | 48                              |
| Schleudereffizienzklasse (A – G)                                               | B                               |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)                             | A                               |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW                              | 72                              |
| Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität                              | 219                             |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,30                            |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,60                            |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"                                     | •                               |

WWB360 WPS PWash&8kg  
W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN-Nr.: 4002516858843 / Materialnummer: 12694320 /  
Alte Materialnummer: 11WB3603D

|                    |   |
|--------------------|---|
| Mengenautomatik    | • |
| Wassermengenzähler | • |
| Schaumregulierung  | • |
| ProfiEco Motor     | • |

#### Waschprogramme

|                    |   |
|--------------------|---|
| QuickPowerWash     | • |
| Baumwolle          | • |
| Pflegeleicht       | • |
| Feinwäsche         | • |
| Oberhemden         | • |
| Wolle (Handwäsche) | • |
| Express 20         | • |
| Dunkles/Jeans      | • |
| Imprägnieren       | • |
| Pumpen/Schleudern  | • |
| ECO 40-60          | • |

#### Waschoptionen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kurz                  | • |
| Vorwäsche             | • |
| Wasser plus           | • |
| Zusätzlicher Spülgang | • |
| Vorbügeln mit Dampf   | • |
| Summer                | • |

#### Sicherheit

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Wasserschutzsystem     | Waterproof-System |
| Kindersicherung        | •                 |
| PIN-Code               | •                 |
| Optische Schnittstelle | •                 |

#### Technische Daten

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Abmessungen in mm (Breite)            | 596       |
| Abmessungen in mm (Höhe)              | 850       |
| Abmessungen in mm (Tiefe)             | 643       |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm  | 1077      |
| Gewicht in kg                         | 80        |
| Gesamtanschlusswert in kW             | 2,10-2,40 |
| Spannung in V                         | 220-240   |
| Absicherung in A                      | 10        |
| Frequenz in HZ                        | 50        |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2         |

WWB360 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%\* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm