

WWA120 WCS 8kg Active
 W1 Waschmaschine Frontlader:
 A -10%* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



EAN-Nr.: 4002516864844 / Materialnummer: 12703540 /
 Alte Materialnummer: 11WA1201D

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -10%**
- Exklusives CapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken***
- Unsere Schontrommel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Während des Waschgangs Einzelteile nachlegen oder entnehmen mit AddLoad

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

*** Patent EP 2 365 120



Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb
Reinigungsleistung	
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	43
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

WWA120 WCS 8kg Active

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -10%* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



EAN-Nr.: 4002516864844 / Materialnummer: 12703540 /

Alte Materialnummer: 11WA1201D

Waschprogramme

Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•

Waschoptionen

Kurz	•
Einweichen	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•

Sicherheit

Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

WWA120 WCS 8kg Active

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -10%* | 8 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm