

TSA523WP 8kg Active

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-Technologie | FragranceDos



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten\*\*
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners\*\*\*
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

\*\*\* Patent EP 2 455 537

\*\*\*\* Patent EP 2 431 516



EAN-Nr.: 4002516855507 / Materialnummer: 12703890 /  
Alte Materialnummer: 12SA5232D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links, wechselbar
Türanschlag wechselbar	•
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	T1 White Edition
Wärmepumpentrockner	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb
<b>Trockenergebnis</b>	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jahresstromverbrauch in kWh	172
Laufzeit im Standardprogramm in min	170
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	66
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,40
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
<b>Trockenprogramme</b>	
Baumwolle	•
ECO	•

TSA523WP 8kg Active

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-Technologie | FragranceDos



EAN-Nr.: 4002516855507 / Materialnummer: 12703890 /


Alte Materialnummer: 12SA5232D

Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Imprägnieren	•
Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
<b>Trockenoptionen</b>	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Summer	•
<b>Qualität</b>	
Softrippen	•
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	655
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	52
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e	3
Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e	0,42
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TSA523WP 8kg Active

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm