

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN-Nr.: 4002516865735 / Materialnummer: 12717760 /  
Alte Materialnummer: 11SJ8835D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	40
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	50
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%\*\*
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten\*\*\*\*
- Die Virus-Hygiene eliminiert 99,9 %\*\*\*\*\*
- der potenziellen Viren aus Ihrer Wäsche

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

\*\*\* Patent EP 2 784 205

\*\*\*\* Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

\*\*\*\*\* Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc\_H – ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.com/wa-c>



WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN-Nr.: 4002516865735 / Materialnummer: 12717760 /

Alte Materialnummer: 11SJ8835D

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	229
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Federbetten	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Auffrischen (Dampf)	•
Finish Dampf	•
Maschine reinigen	•
Neue Textilien	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Waschoptionen</b>	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene



EAN-Nr.: 4002516865735 / Materialnummer: 12717760 /

Alte Materialnummer: 11SJ8835D

Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	95
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

#### Mitgeliefertes Zubehör

3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά
--	---


WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%\* | 9 kg | 1600 U/min | Autom. Dosierung | QuickPowerWash | Virus Hygiene




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm