

PDR 307 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt
mit einer kürzesten Laufzeit von 77 min für einen hohen Wäshedurchsatz.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 7.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Punktgenaue Trocknung für alle Standardtextilien – PerfectDry

EAN-Nr.: 4002516871118 / Materialnummer: 12748750 /
Alte Materialnummer: 52307362ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Baureihe	Kleine Riesen
Linie	Evolution
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	6 l
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,50
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg	0,50
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,42
Programmlaufzeit in Min.	37
Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in Min.	37
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	32
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro

PDR 307 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt
mit einer kürzesten Laufzeit von 77 min für einen hohen Wäshedurchsatz.



EAN-Nr.: 4002516871118 / Materialnummer: 12748750 /
Alte Materialnummer: 52307362ZER

Elektroanschluss	3N~ 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,14
Gesamtanschluss in kW	6,40
Absicherung in A	10
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	230V~ 50/60HZ
Heizleistung in kW	2,99
Gesamtanschluss in kW	3,24
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 2	
Elektroanschluss	3~ 230V 50/60HZ
Heizleistung in kW	6,14
Gesamtanschluss in kW	6,40
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	717
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	49,0
Bruttogewicht in kg	54
Maximale Bodenbelastung in N	920
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	0,76
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Funktionsprinzip	Abluft
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•

PDR 307 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt
mit einer kürzesten Laufzeit von 77 min für einen hohen Wäshedurchsatz.



EAN-Nr.: 4002516871118 / Materialnummer: 12748750 /
Alte Materialnummer: 52307362ZER

VDE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•