

## PDR 508 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt  
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 8.0 kg in 54 min.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 8.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN-Nr.: 4002516870425 / Materialnummer: 12749310 /  
Alte Materialnummer: 52508462D

### Bauform und Ausführung

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Bauform                    | Frontlader, säulenfähig |
| Baureihe                   | Kleine Riesen           |
| Linie                      | Performance             |
| Front                      | Edelstahl               |
| Blendenfarbe               | Edelstahl               |
| Beladungsmenge in kg       | 8,0                     |
| Trommelvolumen in l        | 130,00                  |
| Trocknungssystem           | Abluft                  |
| Türöffnungswinkel in Grad  | 167                     |
| Türanschlag                | links                   |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja                      |

### Anwendung

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie              | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | • |
| Geeignet für das Facility Management                 | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | • |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | • |
| Geeignet für das Handwerk                            | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | • |
| Geeignet für das Krankenhaus                         | • |
| Geeignet für den Campingplatz                        | • |
| Geeignet für den Sportverein                         | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie            | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen        | • |

### Leistungsdaten

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.                                           | 6 l  |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg                                           | 0,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg   | 0,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg | 0,42 |
| Programmlaufzeit in Min.                                                          | 42   |
| Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min.                  | 42   |
| Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min.                | 37   |

### Steuerung

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Steuerungstyp              | M Select Kleine Riesen |
| Programmierbarkeit         | Programmierbar         |
| Programmsteuerung          | Restfeuchtegesteuert   |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24                     |
| Restzeitanzeige            | •                      |
| Programmablaufanzeige      | •                      |

## PDR 508 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt  
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 8.0 kg in 54 min.



EAN-Nr.: 4002516870425 / Materialnummer: 12749310 /

Alte Materialnummer: 52508462D

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar         | • |

### Standard Elektroanschluss

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Beheizungsart              | Elektro          |
| Elektroanschluss           | 3N~ 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 6,14             |
| Gesamtanschluss in kW      | 6,40             |
| Absicherung in A           | 10               |

### Mögliche Spannungsvariante

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Elektroanschluss      | 230V~ 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 2,99          |
| Gesamtanschluss in kW | 3,24          |
| Absicherung in A      | 16            |

### Mögliche Spannungsvariante 2

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Elektroanschluss      | 3~ 230V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 6,14            |
| Gesamtanschluss in kW | 6,40            |
| Absicherung in A      | 16              |

### Maße und Gewicht Trockner

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 850  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 605  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 717  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 940  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 820  |
| Nettogewicht in kg           | 52,0 |
| Bruttogewicht in kg          | 57   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 920  |

### Emissionswerte

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 0,76                |

### Ausstattung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung               | • |
| Großflächenfilter                | • |
| PerfectDry                       | • |
| Softliftrippen                   | • |
| Funktion Schonen                 | • |
| Kommunikationsschacht            | • |
| Trocknerkorb (Option)            | • |
| Trommelbeleuchtung               | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör       | • |

### Effizienz und Nachhaltigkeit

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Funktionsprinzip    | Abluft |
| Recyclingquote in % | 95     |

### Anschlussmöglichkeiten

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Kassiersystem (Option)                   | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |

## PDR 508 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt  
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 8.0 kg in 54 min.



EAN-Nr.: 4002516870425 / Materialnummer: 12749310 /  
Alte Materialnummer: 52508462D

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN                                                | • |
| LAN-Modul (Option)                                  | • |
| WiFiConn@ct                                         | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                |   |
| CE                                                  | • |
| VDE                                                 | • |
| VDE-EMC                                             | • |
| Spritzwasserschutz IP X4                            | • |
| WEEE                                                | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG         | • |