

PDR 508 HP P [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese
mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8.0 kg.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 8.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Noch nachhaltigere Wärmepumpe mit dem Kältemittel Propan
- Steuerung M Select mit vielen Standard- und Spezialprogrammen
- Zukunftsfähig vernetzbar per WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.



EAN-Nr.: 4002516870432 / Materialnummer: 12749770 /
Alte Materialnummer: 52508161D

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	3 l
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	77
Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min.	77
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min.	67

Steuerung

Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•

PDR 508 HP P [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese
mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516870432 / Materialnummer: 12749770 /
Alte Materialnummer: 52508161D

Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Gesamtanschluss in kW	1,44
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	777
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	70,0
Bruttogewicht in kg	76
Maximale Bodenbelastung in N	920
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen Plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	B
Kondensationseffizienz in %	92
Jahresenergieverbrauch in kWh	236
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	130
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	67
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A)re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	98

PDR 508 HP P [EL]

Professional Wärmepumpentrockner, Kleiner Riese

mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten. Füllgewicht 8.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516870432 / Materialnummer: 12749770 /
Alte Materialnummer: 52508161D

Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min. 98

Funktionsprinzip	Kondens
------------------	---------

Beladungsmenge in kg	8,0
----------------------	-----

Hermetisch geschlossenes System	•
---------------------------------	---

Kältemittel	R290
-------------	------

Kältemittelmenge in kg	0,14
------------------------	------

Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	3
--	---

Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	0,45
--	------

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
------------------------	---

Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
--	---

WLAN	•
------	---

LAN-Modul (Option)	•
--------------------	---

WiFiConn@ct	•
-------------	---

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Spritzwasserschutz IP X4	•
--------------------------	---

WEEE	•
------	---

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
---	---