

## G 5611 SCU Active Unterbau-Geschirrspüler in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr – Mit Höhenverstellbarem Oberkorb



EAN-Nr.: 4002516903413 / Materialnummer: 12845570 /  
Alte Materialnummer: 21561137D

| Bauart                                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Unterbau-Geschirrspüler                                                        | •                              |
| 60er Geschirrspüler                                                            | •                              |
| Design                                                                         |                                |
| Blendenfarbe                                                                   | Edelstahl CleanSteel           |
| Blendenausführung                                                              | Gerade Blende                  |
| Bedienungsart                                                                  | Programmwahltaste              |
| Display                                                                        | 3-stellige<br>7-Segmentanzeige |
| Displayfarbe                                                                   | Gelb                           |
| Komfort                                                                        |                                |
| Türschließhilfe                                                                | ComfortClose                   |
| Restzeitanzeige                                                                | •                              |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h                                   | •                              |
| Funktionskontrolle                                                             | Display                        |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                                |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                                   | A                              |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                            |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,2                            |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh                                          | 0,54                           |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 54                             |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,30                           |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten                                             | 258                            |
| Geräuschemissionsklasse                                                        | C                              |
| Geräuschemission in dB(A)                                                      | 45                             |
| EcoPower Technology                                                            | •                              |
| Geprüfte Hygiene                                                               | •                              |
| Warmwasseranschluss                                                            | •                              |
| Halbe Beladung                                                                 | •                              |
| Ergebnisqualität                                                               |                                |
| Frischwasserspüler                                                             | •                              |
| AutoOpen-Trocknung                                                             | •                              |
| BrilliantGlassCare                                                             | •                              |
| Spülprogramme                                                                  |                                |
| Programmpaket für den Alltag                                                   | •                              |
| ECO                                                                            | •                              |
| Automatic                                                                      | •                              |
| Intensiv 75°C                                                                  | •                              |
| Fein                                                                           | •                              |
| Spüloptionen                                                                   |                                |
| Express                                                                        | •                              |
| Extra sauber                                                                   | •                              |
| Extra trocken                                                                  | •                              |
| Korbgestaltung                                                                 |                                |
| Besteckunterbringung                                                           | Besteckschublade               |
| FlexCare-Tassenauflage                                                         | 1                              |

## G 5611 SCU Active

Unterbau-Geschirrspüler

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



EAN-Nr.: 4002516903413 / Materialnummer: 12845570 /

Alte Materialnummer: 21561137D

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Korbgestaltung                                                                                 | Comfort |
| Anzahl Maßgedecke                                                                              | 14      |
| <b>Sicherheit</b>                                                                              |         |
| Waterproof-System                                                                              | •       |
| Kindersicherung                                                                                | •       |
| <b>Technische Daten</b>                                                                        |         |
| Nischenbreite minimal in mm                                                                    | 600     |
| Nischenbreite maximal in mm                                                                    | 600     |
| Nischenhöhe minimal in mm                                                                      | 805     |
| Nischenhöhe maximal in mm                                                                      | 870     |
| Niscentiefe in mm                                                                              | 570     |
| Gerätebreite in mm                                                                             | 598     |
| Gerätehöhe in mm                                                                               | 805     |
| Gerätetiefe in mm                                                                              | 570     |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm                                                           | 116,5   |
| Nettogewicht in kg                                                                             | 45,0    |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                      | 2,00    |
| Spannung in V                                                                                  | 230     |
| Absicherung in A                                                                               | 10      |
| Phasenanzahl                                                                                   | 1       |
| Elektrische Frequenz Standard                                                                  | 50      |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m                                                                | 1,50    |
| Länge Wasserablaufschlauch in m                                                                | 1,50    |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                          | 1,70    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                                                  |         |
| 1 x Packung UltraTabs (20 Stück)                                                               | •       |
| Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis | •       |

## G 5611 SCU Active

### Unterbau-Geschirrspüler

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz  
Sockelhöhe – 1 (Material-Nr. 6.394.761)