

KFMC 3844 L

MasterCool-Kühl-Gefrierkombination

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Lebensmittel bis zu 5 x länger frisch – MasterFresh Pro
- -
- Bis zu 95% weniger Gerüche – dank Longlife AirClean System
- Eiswürfel für coole Getränke – IceMaker
- Praktische Ausleuchtung mit eleganten LEDs – BrilliantLight Pro



EAN-Nr.: 4002516914549 / Materialnummer: 12866680 /
Alte Materialnummer: 38384410D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KFMC 3844 L
Materialnummer Hersteller	12866680
EAN-Nummer	4002516914549
Marketingklasse	Diamond
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Kameras im Kühlschrank	3
Frischesystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean System	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Anzahl IceMaker mit Frischwasseranschluss	1
IceMaker mit Frischwasseranschluss	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad Scharnier	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Kühltipps	•
Kühlmodi	•
IceMaker	•
FoodView	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Steuerung	
Bedienkonzept	M Touch Pro
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperCool&AirClean	•

KFMC 3844 L

MasterCool-Kühl-Gefrierkombination

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN-Nr.: 4002516914549 / Materialnummer: 12866680 /
Alte Materialnummer: 38384410D

SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Holiday-Modus	•
Eco-Modus	•
QuickIce	•
Kühlgerät/-zone	
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas ganze Breite	1
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas halbe Breite	2
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl der Gefrierkörbe	3
davon auf Teleskopauszügen	2
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	280,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,76
Sicherheit	
Auslaufsichere Glasböden	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	914
Nischenbreite in mm max.	914
Nischenhöhe in mm min.	2134
Nischenhöhe in mm max.	2134
Niscentiefe in mm	635
Gerätebreite in mm	895
Gerätehöhe in mm	2123
Gerätetiefe in mm	608
Gewicht in kg	229,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	47
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	14
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	382
davon PerfectFresh-Zone in l	60
4-Sterne-Gefrierzone in l	197
Gesamtnutzzinhalt in l	579
Lagerzeit bei Störung in h	19
Gefriervermögen in kg/24h	14,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	39
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	3000

KFMC 3844 L

MasterCool-Kühl-Gefrierkombination

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro




EAN-Nr.: 4002516914549 / Materialnummer: 12866680 /
Alte Materialnummer: 38384410D

Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Longlife AirClean Filter	•
Wasserfilter	•
Eisschaufel	•

KFMC 3844 L


MasterCool-Kühl-Gefrierkombination

MasterFresh Pro | Kameras | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, Installation, panel ready

Angaben nur für KFMC 3642 L + R (US/CD) only, Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch), 2. Wasseranschluss L = 1800 mm (70 inch), Angaben nur für KFMC 3844 L + R (EU), Ansicht von vorne, 1. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm, 2. Wasseranschluss L = 1800 mm




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, Integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, Ansicht von vorne


1. 47 kg / 103,6 lbs, 2. 14 kg / 30,8 lbs



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Scharnierabstand



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3846R+L, MasterCool III, Seitenansicht unten



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, Draufsicht