

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Grobschmutztrommel - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



- Trommelvolumen der Schontrammel 240 l, maximales Füllgewicht 27.0 kg
- 19 % geringerer Wasser- und 40 % geringerer Energieverbrauch*
- Kurze anschließende Trocknung dank BoostSchleudern
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN-Nr.: 4002516927761 / Materialnummer: 12886750 /
Alte Materialnummer: 51927004EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	27,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	27,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierter Schontrammel 2.0 aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,22
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,30
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	201,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	322,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,90
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	6,28
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	57

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Grobschmutztrommel - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN-Nr.: 4002516927761 / Materialnummer: 12886750 /

Alte Materialnummer: 51927004EU

Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	197,9
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	323,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,61
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,05
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	47
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	193,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	4,48
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	42
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	190,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,58
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	34
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	48
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	41
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	10
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich	•
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Sportvereine	•

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Grobschmutztrommel - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.

EAN-Nr.: 4002516927761 / Materialnummer: 12886750 /

Alte Materialnummer: 51927004EU

Dosierung	
Einspülkasten	4 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,60
Absicherung in A	50
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,60
Absicherung in A	50
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	4x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1646
Außenmaß, Nettobreite in mm	1090
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1226
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1793
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1365
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1425
Nettogewicht in kg	643,0
Bruttogewicht in kg	700
Maximale Bodenbelastung in N	8993
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,70
Ausstattung	
Patentierter Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
BoostSchleudern	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Grobschmutztrommel - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN-Nr.: 4002516927761 / Materialnummer: 12886750 /

Alte Materialnummer: 51927004EU

Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzhelme [Anzahl]	6
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	3
Syntheticbetten [Anzahl]	3
Synthetickissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	620
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	142
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	123
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	225
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	159
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•