

## PWM 935 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 35 kg.



- Trommelvolumen der Schontrammel 320 l, maximales Füllgewicht 35,0 kg
- 19 % geringerer Wasser- und 40 % geringerer Energieverbrauch\*
- Kurze anschließende Trocknung dank BoostSchleudern
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN-Nr.: 4002516927853 / Materialnummer: 12886840 /  
Alte Materialnummer: 51935010EU

### Bauform und Ausführung

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                                        | Frontlader       |
| Baureihe                                                       | Benchmark        |
| Linie                                                          | Performance Plus |
| Front                                                          | Edelstahl        |
| Blendenfarbe                                                   | Edelstahl        |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 35,0             |
| Füllverhältnis                                                 | 1:9              |
| Beladungsmenge in kg                                           | 35,0             |
| Trommelvolumen in l                                            | 320              |
| Türöffnung [Ø] in mm                                           | 415              |
| Türöffnungswinkel in Grad                                      | 180              |
| Türanschlag                                                    | rechts           |
| Automatischer Türverschluss                                    | •                |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                     | •                |
| Patentierter Schontrammel 2.0 aus Edelstahl                    | •                |

### Anwendung

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie          | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | • |
| Geeignet für das Facility Management                 | • |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | • |
| Geeignet für das Handwerk                            | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | • |
| Geeignet für das Krankenhaus                         | • |
| Geeignet für den Campingplatz                        | • |
| Geeignet für den Sportverein                         | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie            | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen        | • |

### Leistungsdaten

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                                       | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                                | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg                | 6,80  |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg             | 0,18  |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg                | 6,50  |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg             | 0,05  |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                                | 238,6 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 392,5 |

## PWM 935 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 35 kg.



EAN-Nr.: 4002516927853 / Materialnummer: 12886840 /

Alte Materialnummer: 51935010EU

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                                 | 6,34  |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 7,20  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                                | 54    |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                                    | 226,5 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l     | 404,2 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                                 | 1,75  |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 2,61  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                                | 47    |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 224,4 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 4,18  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.                | 38    |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l                    | 217,4 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh                 | 0,67  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.                | 35    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 54    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 51    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                                     | 50    |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                                     | 43    |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %                              | 12    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                                         | 1060  |
| g-Faktor                                                                            | 502   |
| Getestete Betriebsstunden                                                           | 30000 |

### Steuerung

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                                    | M Touch Pro Plus    |
| Programmierbarkeit                               | Frei programmierbar |
| Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich       | •                   |
| Max. Startzeitvorwahl in h                       | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige                                  | •                   |
| Programmablaufanzeige                            | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen                     | •                   |
| Sprache jederzeit einfach wählbar                | •                   |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart | •                   |

### Grund-/ Zielgruppenprogramme

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Grundprogramme                             | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie   | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime    | • |
| Programme für das Facility Management      | • |
| Programme für Textilreinigungen            | • |
| Programme für Wäschereien und Mangelstuben | • |

## PWM 935 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 35 kg.

EAN-Nr.: 4002516927853 / Materialnummer: 12886840 /

Alte Materialnummer: 51935010EU

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Programme für Handwerksbetriebe                        | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste          | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe            | • |
| Programme für Unis, Kindergärten und Schulen           | • |
| Programme für Krankenhäuser                            | • |
| Programme für Campingplätze                            | • |
| Programme für Sportvereine                             | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |

### Dosierung

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einspülkasten                                             | 4 Fächer |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12       |
| Leerstandsensierung                                       | •        |

### Standard Elektroanschluss

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Beheizungsart            | Dampf indirekt  |
| Elektroanschluss         | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Dampf in kW | 50,00           |
| Gesamtanschluss in kW    | 6,10            |
| Absicherung in A         | 16              |

### Mögliche Spannungsvariante

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Elektroanschluss      | 3N AC 400V 60HZ |
| Gesamtanschluss in kW | 6,10            |
| Absicherung in A      | 16              |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl]          | 4x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]          | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser (Option) [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil                 | DN 70                          |

### Maße und Gewicht

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1646  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 1090  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1275  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1793  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1365  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1425  |
| Nettogewicht in kg           | 658,0 |
| Bruttogewicht in kg          | 715   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 9458  |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 6,10               |

### Ausstattung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Patentierter Vorentwässerung      | • |
| Tuchaufbereitung                  | • |
| Unwuchtüberwachung                | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |

## PWM 935 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 35 kg.



EAN-Nr.: 4002516927853 / Materialnummer: 12886840 /

Alte Materialnummer: 51935010EU

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Desinfektionsspülen           | • |
| Effiziente Schöpfrippen       | • |
| EcoSpeed                      | • |
| BoostSchleudern               | • |
| Temperaturüberwachung         | • |
| Mengenautomatik+              | • |
| Volumenstromzähler (Option)   | • |
| Wiesesockel (Option)          | • |
| Wäsche nachlegen              | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Effizientes Hochschleudern    | • |
| Not-Halt-Schalter             | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör    | • |

### Anschlussmöglichkeiten

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Kassiersystem (Option)                              | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Wasserrückgewinnung (Option)                        | • |
| LAN                                                 | • |
| WLAN                                                | • |
| Connector Box                                       | • |

### Kapazitäten

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Atemschutzmasken [Anzahl]                 | 26  |
| Einsatzhelme [Anzahl]                     | 10  |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                    | 6   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                | 9   |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]          | 4   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                  | 4   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                  | 8   |
| Federbetten [Anzahl]                      | 4   |
| Federkissen [Anzahl]                      | 8   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                | 800 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]  | 184 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]  | 159 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 292 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 206 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl]              | 5   |

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| CE                                          | • |
| VDE-EMC                                     | • |
| VDE                                         | • |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | • |
| WEEE                                        | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |