

## Triflex HX3 Plus Aqua

### Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 140 min Laufzeit | Bodenerkennung | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: Tiefenreinigung sowie 360° Licht für sichtbare Reinheit
- Staubaufnahme >99,99%\* für eine gründliche und hygienische Tiefenreinigung
- Boost-Mode: für eine schnellere Reinigung schwer verschmutzter Stellen
- Laufzeit: Bis zu 140 Minuten\*\* durch VARTA Lion Akkus.
- Patentiertes\*\*\* 3in1-Design inkl. Selfstand zum direkten Abstellen
- HEPA Filter: 99,999%\*\*\*\* Abluftfilterung für reinste Umgebungsluft
- FloorDetect: Automatische Bodenbelagserkennung und Leistungsanpassung
- BrilliantLight: besonders helles LED-Frontlicht für maximale Stauberkennung
- Display: Zeigt Restlaufzeit & wichtige Daten für stressfreies Saugen
- Twist2open: Für hygienische und leichte Staubbehälterentleerung
- Mit Sorgfalt entwickelt & hergestellt in Deutschland von Miele & Cie. KG
- Premium-Set: inklusive Hardfloor Care Tool und zweitem Akku

\* Wir erreichen bei der Staubaufnahme auf Hartboden mit Ritze in der Leistungsstufe HI eine Staubaufnahme von > 100% gemessen nach IEC 62885-4:2024

\*\* Gilt für Leistungsstufe MIN ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL und der Verwendung von zwei Akkus

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

EAN-Nr.: 4002516928614 / Materialnummer: 12887890 /  
Alte Materialnummer: 41WDL036EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Triflex HX3 Plus Aqua
Materialnummer Hersteller	12887890
EAN-Nummer	4002516928614
Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX3
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SWDLO
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste MultiFloor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Display / 3 Stufen
Boost-Mode	•
Park-System für Saugpausen	•
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Design	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	74,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Tiefe in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo	2 x 70
Laufzeit LOW-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 38
Laufzeit HIGH-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 15
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	2 x 160
Ladezeit in Min.	240
Mitgeliefertes Zubehör	
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse XL HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•
Zubehöraufbewahrung	HX-AH
Zubehörhalter HX-AH	•
Elektrobürste MultiFloor XXL mit BrilliantLight	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•

## Triflex HX3 Plus Aqua

### Akku-Staubsauger

hohe Saugkraft | bis zu 140 min Laufzeit | Bodenerkennung | HEPA | AquaTwister



EAN-Nr.: 4002516928614 / Materialnummer: 12887890 /

Alte Materialnummer: 41WDL036EU1

Zusatzakku

•

Hardfloor Care Tool

•

AquaTwister

•

Gutschein für Universalreiniger 500ml

•

UniversalPad

2

Universal Reiniger (ml)

500