

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Komplettes schwarzes Design sorgt für elegantes Erscheinungsbild
- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN-Nr.: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 /
Alte Materialnummer: 26767675D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Materialnummer Hersteller	12904820
EAN-Nummer	4002516943624
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN-Nr.: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 /
Alte Materialnummer: 26767675D

Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Anzeigefarbe	Weiß
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	606
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	606
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen

EAN-Nr.: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 /

Alte Materialnummer: 26767675D

Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 54,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 54,0

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 160

Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 475

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 510

Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 46,0

Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 68,0

Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 70,0

Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 33,0

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 55,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 57,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung •

Verriegelungsfunktion •

Inbetriebnahmesperre •

Integriertes Kühlgebläse •

Überhitzungsschutz •

Restwärmeanzeige •

Anschluss für Fensterkontaktschalter •

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite) 800

Abmessungen in mm (Höhe) 238

Abmessungen in mm (Tiefe) 520

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 238

Phasenanzahl 3

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 780 mm

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 500 mm

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau 780

Gewicht in kg 20

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau 500

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau 804

Gesamtanschlusswert in kW 7,50

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau 524

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,6

Nullleiter Ja

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel Ja

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN-Nr.: 4002516943624 / Materialnummer: 12904820 /
Alte Materialnummer: 26767675D


Aktivkohlefilter DKF 35-P

Plug&Play Adapter


•

•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe
23,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe
24,8 cm, Bohrschablone


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe
23,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe
24,8 cm, Bohrschablone




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+x, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play


Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x, Plug&Play


Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft


1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,
5) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schranks beträgt 1125 mm.



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schranks beträgt 900 mm.