

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN-Nr.: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 /  
Alte Materialnummer: 26787675D

| Allgemeine Informationen                       |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Modellbezeichnung                              | KMDA 7876-1 FL<br>MattFinish |
| Materialnummer Hersteller                      | 12904830                     |
| EAN-Nummer                                     | 4002516943716                |
| Bauform                                        |                              |
| Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug | •                            |
| Betriebsarten                                  |                              |
| Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör       | DFK-xxxx,DMK 150-1           |
| Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör       | Umrüstbar                    |
| Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör       | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600    |
| Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)      | •                            |
| Design                                         |                              |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                 | •                            |
| Aufliegender Einbau                            | •                            |
| Flächenbündiger Einbau                         | •                            |
| Farbe der Glaskeramik                          | Mattschwarz                  |
| Kratzresistente Oberfläche                     | MattFinish                   |
| Anti-Fingerprint-Effekt                        | •                            |
| Flächenbündiger Dunstabzug                     | •                            |
| Farbe Abdeckgitter                             | Schwarz                      |
| Farbe Fettfilter                               | Schwarz                      |
| Kochzonenausstattung                           |                              |
| Anzahl der Kochzonen                           | 4                            |
| Anzahl der Kochbereiche                        | 2                            |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre                  | 4                            |
| Flex-Kochzonen                                 |                              |
| Anzahl                                         | 4                            |
| Art                                            | PowerFlex XL-Kochzone        |
| Größe in mm                                    | Ø 150 – 230                  |
| Max. Leistung in W                             | 2100                         |
| Max. Booster-Leistung in W                     | 3000                         |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                 | 3650                         |
| 1. Kochzone / Kochbereich                      |                              |
| Position                                       | links                        |
| Art                                            | PowerFlex XL-Kochbereich     |
| Größe in mm                                    | 230x460                      |
| Max. Leistung in W                             | 3400                         |
| Max. Booster-Leistung in W                     | 4800                         |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                 | 7300                         |
| 2. Kochzone / Kochbereich                      |                              |
| Position                                       | rechts                       |
| Art                                            | PowerFlex XL-Kochbereich     |
| Größe in mm                                    | 230x460                      |
| Max. Leistung in W                             | 3400                         |
| Max. Booster-Leistung in W                     | 4800                         |
| Max. TwinBooster-Leistung in W                 | 7300                         |

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen



EAN-Nr.: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 /  
Alte Materialnummer: 26787675D

### Bedienkomfort

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Vernetzung mit Miele@home                            | •                   |
| Con@ctivity                                          | •                   |
| Digitale Anzeige der Leistungsstufen                 | •                   |
| Bedienung über Sensortasten                          | ComfortSelect White |
| Anzeigefarbe                                         | Weiß                |
| Permanente Topferkennung                             | •                   |
| Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige                   | •                   |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                               | •                   |
| Stop&Go-Funktion                                     | •                   |
| Wischschutz                                          | •                   |
| Recall-Funktion                                      | •                   |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                         | •                   |
| Kurzzeitwecker                                       | •                   |
| Abschaltautomatik                                    | •                   |
| Ankochautomatik                                      | •                   |
| Warmhalten                                           | •                   |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | •                   |

### Effizienz und Nachhaltigkeit

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                              | A+   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5  |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,8  |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0  |
| ECO-Motor                                                                      | •    |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 10   |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                                        | 31,3 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 10   |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 10   |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                                           | A    |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                    | NA   |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                               | A    |

### Pflegekomfort

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                  | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |

### Filtersystem

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
|--------------------------------------------------------------|---|

### Abluft

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591             | 205  |
| Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591             | 533  |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591          | 606  |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)                       | 606  |
| Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3  | 41,0 |
| Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3  | 64,0 |
| Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 68,0 |

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen

EAN-Nr.: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 /

Alte Materialnummer: 26787675D

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 28,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 68,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 51,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
|------------------------------------------------------------|------|

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 54,0 |
|-------------------------------------------------------------|------|

## Umluft

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 160 |
|----------------------------------------------|-----|

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 475 |
|----------------------------------------------|-----|

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
|--------------------------------------------------|-----|

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 46,0 |
|---------------------------------------------------------|------|

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 68,0 |
|---------------------------------------------------------|------|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 70,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 33,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 55,0 |
|-----------------------------------------------------------|------|

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |
|-------------------------------------------------------------|------|

## Sicherheit

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
|-------------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verriegelungsfunktion | • |
|-----------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Inbetriebnahmesperre | • |
|----------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Integriertes Kühlgebläse | • |
|--------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Überhitzungsschutz | • |
|--------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Restwärmanzeige | • |
|-----------------|---|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Anschluss für Fensterkontaktschalter | • |
|--------------------------------------|---|

## Technische Daten

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
|----------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Abmessungen in mm (Höhe) | 238 |
|--------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
|---------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 238 |
|--------------------------------------|-----|

|              |   |
|--------------|---|
| Phasenanzahl | 3 |
|--------------|---|

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 mm |
|-------------------------------------------------------|--------|

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 mm |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Gewicht in kg | 20 |
|---------------|----|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Gesamtanschlusswert in kW | 7,50 |
|---------------------------|------|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Spannung in V | 230 |
|---------------|-----|

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




EAN-Nr.: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 /  
Alte Materialnummer: 26787675D


|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Frequenz in Hz                        | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,6   |
| Nullleiter                            | Ja    |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |       |
| Anschlusskabel                        | Ja    |
| Aktivkohlefilter DKF 35-P             | •     |
| Plug&Play Adapter                     | •     |

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe  
23,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – flächenbündiger Einbau, Einbautiefe  
24,8 cm, Bohrschablone


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe  
23,8 cm, Bohrschablone



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau, Einbautiefe  
24,8 cm, Bohrschablone




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+x

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht aufliegend+x, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Seitenansicht flächenbündig+x, Plug&Play

Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 9 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A, 5) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 10 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 11 Abluft

1) DMK 150-1, 2) Flexschlauch


## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 12 Abluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DFK-A,  
5) DMK 150-1



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-  
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des  
Schranks beträgt 1125 mm.



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-  
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des  
Schranks beträgt 900 mm.