


KM 8483 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

752 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 752 mm Breite für flächenbündigen Einbau

EAN-Nr.: 4002516950868 / Materialnummer: 12911350 /
Alte Materialnummer: 26184831D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8483 FX
Materialnummer Hersteller	12911350
EAN-Nummer	4002516950868
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•

KM 8483 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

752 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN-Nr.: 4002516950868 / Materialnummer: 12911350 /

Alte Materialnummer: 26184831D

Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 752 x 492
Abmessungen (B x T) in mm	752 x 51 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	752
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	730 mm - 730 mm x 470 mm - 470 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	730/756 x 470/496
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	730 mm - 730 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	470 mm - 470 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	730
Gewicht in kg	11
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	756
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496

KM 8483 FX
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
752 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich




EAN-Nr.: 4002516950868 / Materialnummer: 12911350 / Alte Materialnummer: 26184831D	
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 8483 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

752 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



KM8483FX flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)