


KM 8463 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereich
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 592 mm Breite für flächenbündigen Einbau

EAN-Nr.: 4002516951117 / Materialnummer: 12911390 /
Alte Materialnummer: 26184631D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8463 FX
Materialnummer Hersteller	12911390
EAN-Nummer	4002516951117
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•

KM 8463 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN-Nr.: 4002516951117 / Materialnummer: 12911390 /

Alte Materialnummer: 26184631D

Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 592 x 492
Abmessungen (B x T) in mm	592 x 51 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	592
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	570 mm - 570 mm x 470 mm - 470 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	570/596 x 470/496
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	570 mm - 570 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	470 mm - 470 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	570
Gewicht in kg	10
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	596
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496

KM 8463 FX
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich




EAN-Nr.: 4002516951117 / Materialnummer: 12911390 / Alte Materialnummer: 26184631D	
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 8463 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

592 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



KM8463FX flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)