

KM 8575 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

916 mm | Panorama-Design | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarke PowerFlex-Kochbereiche
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 916 mm Breite und Panorama-Design für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

EAN-Nr.: 4002516951926 / Materialnummer: 12911510 /
Alte Materialnummer: 26185751D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8575 FL
Materialnummer Hersteller	12911510
EAN-Nummer	4002516951926
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	250x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	250x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•

KM 8575 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

916 mm | Panorama-Design | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



EAN-Nr.: 4002516951926 / Materialnummer: 12911510 /
Alte Materialnummer: 26185751D

Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 916 x 408
Abmessungen (B x T) in mm	916 x 51 x 408
Abmessungen in mm (Breite)	916
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	408
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	896/920 x 388/412
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	886 mm - 896 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	386 mm - 388 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	896
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	388
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	920
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	412
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

KM 8575 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

916 mm | Panorama-Design | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



EAN-Nr.: 4002516951926 / Materialnummer: 12911510 /


Alte Materialnummer: 26185751D

Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 8575 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

916 mm | Panorama-Design | PowerFlex Kochbereiche | M Sense ready



KM8575FL aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt



KM8575FL flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)