

KM 8685 FL MattFinish
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld
 800 mm | Vollfläche | M Sense ready | MattFinish



- Matte und widerstandsfähige Oberfläche für ein edles Küchendesign – MattFinish
- Vollflächeninduktion für bis zu 6 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistentz mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe

EAN-Nr.: 4002516951773 / Materialnummer: 12911680 /
 Alte Materialnummer: 26186852D

| Allgemeine Informationen | |
|---|-----------------------|
| Modellbezeichnung | KM 8685 FL MattFinish |
| Materialnummer Hersteller | 12911680 |
| EAN-Nummer | 4002516951773 |
| Marketingklasse | Platinum |
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Mattschwarz |
| Kratzresistente Oberfläche | MattFinish |
| Flächenbündiger Einbau | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 1 |
| Anzahl der Kochbereiche | 1 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 6 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | frei wählbar |
| Art | Vollfläche |
| Größe in mm | 740x380 |
| Max. Leistung in W | 2600 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3650 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0. | • |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| M Sense ready | • |
| Bedienung über Sensortasten | MultiSlide |
| Anzeigefarbe | Weiß |
| Intelligente Topferkennung | • |
| Profimodus | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Wischschutz | • |
| Recall-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Assistenzprogramme | • |
| Effizienz | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |

KM 8685 FL MattFinish
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld
 800 mm | Vollfläche | M Sense ready | MattFinish



EAN-Nr.: 4002516951773 / Materialnummer: 12911680 /
 Alte Materialnummer: 26186852D

| | |
|--|-------------------|
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 51 x 800 x 520 |
| Abmessungen (B x T) in mm | 800 x 51 x 520 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
| Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm | 780 mm x 500 mm |
| Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm | 780/804 x 500/524 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 51 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 mm |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 mm |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
| Gewicht in kg | 19 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 11,00 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,6 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | Ja |

