

KM 8460 FR
 Herdgesteuertes Induktionskochfeld
 626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarker PowerFlex-Kochbereich
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe

EAN-Nr.: 4002516955030 / Materialnummer: 12911730 /
 Alte Materialnummer: 26184600D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8460 FR
Materialnummer Hersteller	12911730
EAN-Nummer	4002516955030
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Ankochautomatik	•

KM 8460 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



EAN-Nr.: 4002516955030 / Materialnummer: 12911730 /

Alte Materialnummer: 26184600D

Warmhalten

•

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

•

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Inbetriebnahmesperre

•

Überhitzungsschutz

•

Restwärmeanzeige

•

Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm 626 x 52 x 526

Abmessungen in mm (Breite) 626

Abmessungen in mm (Höhe) 52

Abmessungen in mm (Tiefe) 526

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 45

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 560 mm - 600 mm

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 490 mm - 500 mm

Gewicht in kg 11

Gesamtanschlusswert in kW 7,36


Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel Nein

KM 8460 FR
Herdgesteuertes Induktionskochfeld
626 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex Kochbereich



KM8460FR, KM8560FR aufliegender Einbau, (*Fußnote)
Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe