

KM 8560 FR  
Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
626 mm | PowerFlex Kochbereich



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarke PowerFlex-Kochbereiche
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe

EAN-Nr.: 4002516955047 / Materialnummer: 12911750 /  
Alte Materialnummer: 26185600D

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Modellbezeichnung	KM 8560 FR
Materialnummer Hersteller	12911750
EAN-Nummer	4002516955047
Marketingklasse	Gold
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>Flex-Kochzonen</b>	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360
<b>Bedienkomfort</b>	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•

KM 8560 FR  
Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
626 mm | PowerFlex Kochbereich



EAN-Nr.: 4002516955047 / Materialnummer: 12911750 /  
Alte Materialnummer: 26185600D

Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•


#### Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm	626 x 45 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm - 600 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm - 500 mm
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

#### Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Nein
----------------	------

KM 8560 FR  
Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
626 mm | PowerFlex Kochbereich



KM8460FR, KM8560FR aufliegender Einbau, (\*Fußnote)  
Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe