

PLW 7111 [IPC-S-5001]

SlimLine Reinigungsgerät mit Elektrobeheizung, Heißlufttrocknung für die industrielle Teilereinigung im nasschemischen Spritzreinigungsverfahren.



- Für den Einsatz in vielen Branchen
- Mit einer geringen Aufstellfläche von nur 650 x 702 mm
- Effektive Reinigung auf 3 unabhängigen Ebenen mit 3 Sprüharmen
- Effiziente Heißlufttrocknung inklusive HEPA H14 Filter
- Glastür & Spülraumbeleuchtung ermöglichen eine visuelle Kontrolle
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet

EAN-Nr.: 4002516955184 / Materialnummer: 12941730 /
Alte Materialnummer: 62711170EUP

Bauform und Ausführung	
Bauform	Standgerät, 1-türig, Glas-Klapptür
Linie	SlimLine
Beheizungsart	Elektro
Front/Rückseite	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Einzel- oder Reihenaufstellung	•
Schmale Bauform	•
Anzahl Spülebenen	3
Be- und Entladung über Teleskopauszüge	•
Elektrische Türverriegelung	•
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•
Anwendung	
Geeignet für industrielle Anwendungen	•
Kapazität	
Maximale Beladung in kg	60
Leistungsdaten	
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	750
Spülraumnutzvolume in l	241
Steuerung	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Full-Touch-Farbdisplay
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Programme [Anzahl]	23
Freie Programmplätze [Anzahl]	20
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	8,40
Gesamtanschluss in kW	10,10
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	4,00
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
VE-Wasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	100-600
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	0,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Trocknungsaggregat	
Beheizungsart Trocknungsaggregat	Elektro
Luftleistung in m³/h	130
Temperatureinstellung in 1°C-Schritten	0-130
Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten	0-60

PLW 7111 [IPC-S-5001]

SlimLine Reinigungsgerät mit Elektrobeheizung, Heißlufttrocknung für die industrielle Teilereinigung im nasschemischen Spritzreinigungsverfahren.



EAN-Nr.: 4002516955184 / Materialnummer: 12941730 /
Alte Materialnummer: 62711170EUP

Hepa-Filter-Klasse	H14
Abscheidegrad HEPA-Filter (DIN EN 1822) in %	99,99
Standzeit HEPA-Filter in h	1000
Heizleistung Elektro in kW	4,00
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1940
Außenmaß, Nettobreite in mm	650
Außenmaß, Nettotiefe in mm	700
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	2110
Außenmaß, Bruttobreite in mm	945
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	840
Spülraum, Höhe in mm	717
Spülraum, Breite in mm	570
Spülraum, Tiefe in mm	590
Einschubhöhe über Fußboden in mm	850
Nettogewicht in kg	251
Bruttogewicht in kg	260
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	680
Emissionswerte	
Schalldruckpegel LpA im Reinigen und Trocknen gem. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	0,80
Ausstattung	
2 Integrierte Membrandosierpumpen für flüssige Medien	•
Zusätzlich integrierbare Dosierpumpen	2
Dampfkondensator	•
Doservolumenkontrolle	•
Leitfähigkeitsüberwachung	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation	•
Mehrkomponenten-Filtersystem	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
Integrierte Heißlufttrocknung	•
EasyLoad	•
Einstellmöglichkeit für Prozesschemikalien (3 x 5 l)	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4404/316L), elektropoliert	•
Rollsockel SlimLine	•
Drehzahlvariable Pumpe	•
Mehrfarbige Kammerbeleuchtung	•
Öl- und fettbeständige Dichtungen	•
Modulares Korbdesign	•
Anschlussmöglichkeiten	
Ethernet-Schnittstelle	•
WLAN	•
USB-Schnittstelle	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
EN 61010-1	•

PLW 7111 [IPC-S-5001]

SlimLine Reinigungsgerät mit Elektroheizung, Heißlufttrocknung
für die industrielle Teilereinigung im nasschemischen Spritzreinigungsverfahren.



EAN-Nr.: 4002516955184 / Materialnummer: 12941730 /

Alte Materialnummer: 62711170EUP

EN 61010-2-040

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

UL

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

•

•

•

•