

## PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 110 l, Füllgewicht 12,0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516959410 / Materialnummer: 12949310 /  
Alte Materialnummer: 51912033EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	12,0
Trommelvolumen in l	110
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrummel 2.0 aus Edelstahl	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,050
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	74,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	1,68
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	70,8
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	0,60
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	69,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,4
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,36
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	31

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516959410 / Materialnummer: 12949310 /

Alte Materialnummer: 51912033EU

Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	42
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1205
g-Faktor	502
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1350
Außenmaß, Nettobreite in mm	799
Außenmaß, Nettotiefe in mm	924
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	271,0
Bruttogewicht in kg	298

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516959410 / Materialnummer: 12949310 /

Alte Materialnummer: 51912033EU

Maximale Bodenbelastung in N 4402

#### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 65 dB(A) re 20 µPa

Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h 6,48

#### Ausstattung

Patentierter Vorentwässerung •

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung •

Effiziente Schöpfrippen •

EcoSpeed •

PowerWash Pro •

Feder in Feder-System •

Temperaturüberwachung •

Spezialheizkörper •

Mengenautomatik+ •

Volumenstromzähler (Option) •

Wäsche nachlegen •

Programmanwahl via Farbrahmen •

Effizientes Hochschleudern •

Not-Halt-Schalter •

Geräteunabhängiges Zubehör •

#### Anschlussmöglichkeiten

Optische Schnittstelle für Servicezugang •

Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) •

LAN •

WLAN •

Connector Box •

#### Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl] 10

Einsatzhelme [Anzahl] 3

Einsatzanzüge [Anzahl] 2

Einsatzüberjacken [Anzahl] 3

Chemikalienschutzanzüge [Anzahl] 1

Synthetikbetten [Anzahl] 1

Synthetikkissen [Anzahl] 2

Federbetten [Anzahl] 1

Federkissen [Anzahl] 2

Wischtücher, 22 g [Anzahl] 289

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE •

VDE-EMC •

VDE •

Spritzwasserschutz IP X4 •

UKCA •

WEEE •

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG •