

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 140 l , Füllgewicht 16.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516959427 / Materialnummer: 12949320 /
Alte Materialnummer: 51916033EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	140
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierter Schontrommel 2.0 aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	6,08
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,050
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	97,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	1,93
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	94,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	0,80
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	92,8
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	91,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,48
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516959427 / Materialnummer: 12949320 /
Alte Materialnummer: 51916033EU

Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	45
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	43
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	42
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1120
g-Faktor	500
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	14,00
Gesamtanschluss in kW	14,60
Absicherung in A	25
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	14,00
Gesamtanschluss in kW	14,60
Absicherung in A	25
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1450
Außenmaß, Nettobreite in mm	924
Außenmaß, Nettotiefe in mm	835
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1585
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	337,0
Bruttogewicht in kg	364

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516959427 / Materialnummer: 12949320 /

Alte Materialnummer: 51916033EU

Maximale Bodenbelastung in N 5091

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,48
Ausstattung	
Patentierter Vorentwässerung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzhelme [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	355
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•