

## PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 180 l , Füllgewicht 20.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss

EAN-Nr.: 4002516959434 / Materialnummer: 12949330 /  
Alte Materialnummer: 51920033EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	20,0
Trommelvolumen in l	180
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierter Schontrummel 2.0 aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	5,49
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,11
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l/kg	5,12
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh/kg	0,050
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	109,9
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	2,32
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in l	102,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in kWh	1,08
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	116,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	35
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	114,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	33

## PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516959434 / Materialnummer: 12949330 /  
Alte Materialnummer: 51920033EU

Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	45
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Buntwäsche 60° PWash PRO in Min.	42
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	42
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1120
g-Faktor	500
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	19,00
Absicherung in A	35
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	19,00
Absicherung in A	35
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1450
Außenmaß, Nettobreite in mm	924
Außenmaß, Nettotiefe in mm	935
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1585
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	389,0
Bruttogewicht in kg	416

## PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516959434 / Materialnummer: 12949330 /

Alte Materialnummer: 51920033EU

Maximale Bodenbelastung in N 5755

<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Vorentwässerung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	15
Einsatzhelme [Anzahl]	5
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	456
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•