

KM 3056 G

Gaskochfeld

936 mm | 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wokbrenner | GasStop&ReStart | QuickStart | Timer



- -
- Edles Design – 936 mm breites Gaskochfeld auf Glas für den aufliegenden Einbau
- Besonders flexibel – 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wok
- Besonders sicher – GasStop&Restart-Funktion
- Einfache Reinigung – Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN-Nr.: 4002517033171 / Materialnummer: 13038050 /
Alte Materialnummer: 26305652D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 3056 G
Materialnummer Hersteller	13038050
EAN-Nummer	4002517033171
Marketingklasse	Platinum
Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	5
Leistung Gasbrenner	
Sparbrenner in kW	1,00
Normalbrenner in kW	1,70
Starkbrenner in kW	2,70
Dual-Wokbrenner in kW	5,00
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links mittig
Art	Dual-Wokbrenner
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	Sparbrenner
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Normalbrenner
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Normalbrenner
5. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne mittig
Art	Starkbrenner
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Kurzzeitwecker	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•
QuickStart	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•
Sicherheit	
GasStop & ReStart	•

KM 3056 G

Gaskochfeld

936 mm | 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wokbrenner | GasStop&ReStart | QuickStart | Timer



EAN-Nr.: 4002517033171 / Materialnummer: 13038050 /

Alte Materialnummer: 26305652D

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 936 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	78
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Gewicht in kg	22
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Position Gasanschluss	Hinten rechts
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50 - 60

Mitgeliefertes Zubehör

Düsensatz für Erdgas	•
Düsensatz für Flüssiggas	•
Wok-Ring	•
Kleintassenring	•

KM 3056 G

Gaskochfeld

936 mm | 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wokbrenner | GasStop&ReStart | QuickStart | Timer

