

## G 7248 SCi XXL

Integrierter Geschirrspüler XXL

A -20%\* | 43 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer\*
- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe
- Unser Raumwunder – Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Miele AutoOpen-Trocknung

\* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerserien G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)



EAN-Nr.: 4002517016792 / Materialnummer: 13094530 /  
Alte Materialnummer: 21724857A

| Allgemeine Informationen                                                       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modellbezeichnung                                                              | G 7248 SCi XXL             |
| Materialnummer Hersteller                                                      | 13094530                   |
| EAN-Nummer                                                                     | 4002517016792              |
| Marketingklasse                                                                | Gold                       |
| Bauart                                                                         |                            |
| Integrierte Geschirrspüler                                                     | •                          |
| 60er Geschirrspüler                                                            | •                          |
| XXL-Geschirrspüler                                                             | •                          |
| Design                                                                         |                            |
| Blendenausführung                                                              | Gerade Blende              |
| Bedienungsart                                                                  | Programmwahl-Tasten        |
| Display                                                                        | 1-zeiliges Klartextdisplay |
| Displayfarbe                                                                   | Weiß                       |
| MultiLingua                                                                    | •                          |
| Komfort                                                                        |                            |
| Türschließhilfe                                                                | ComfortClose               |
| Restzeitanzeige                                                                | •                          |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h                                   | •                          |
| Funktionskontrolle                                                             | Display                    |
| Wahl der Displaysprache                                                        | •                          |
| Effizienz                                                                      |                            |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                                   | A                          |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab                                  | 6,0                        |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)      | 8,2                        |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh                                          | 0,43                       |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 43                         |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh                      | 0,30                       |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten                                             | 388                        |
| Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W                                         | 0,30                       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,30                       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W                                 | 0,30                       |
| Anzahl Maßgedecke                                                              | 14                         |
| Geräuschemissionsklasse                                                        | B                          |
| Geräuschemission in dB(A)                                                      | 42                         |
| EcoFeedback                                                                    | •                          |
| EcoPower Technology                                                            | •                          |
| Geprüfte Hygiene                                                               | •                          |
| Warmwasseranschluss                                                            | •                          |
| Halbe Beladung                                                                 | •                          |
| Ergebnisqualität                                                               |                            |
| Frishwasserspüler                                                              | •                          |
| AutoOpen-Trocknung                                                             | •                          |
| SensorDry                                                                      | •                          |

G 7248 SCi XXL

Integrierter Geschirrspüler XXL

A -20%\* | 43 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN-Nr.: 4002517016792 / Materialnummer: 13094530 /

Alte Materialnummer: 21724857A

Wasser-Enthärtungssystem

Allbereichsenthärter bis  
70°dH, Bedarfsgerechter  
Salzverbrauch,  
BrilliantGlass Care

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Aktive Kondensationstrocknung        | •                      |
| BrilliantGlassCare                   | •                      |
| <b>Spülprogramme</b>                 |                        |
| Programmpaket für den Alltag         | •                      |
| ECO                                  | •                      |
| Automatic                            | •                      |
| ComfortWash 45°C                     | •                      |
| Intensiv 75°C                        | •                      |
| PowerWash                            | •                      |
| ComfortWash+ 55°C                    | •                      |
| Fein                                 | •                      |
| ExtraLeise 39 dB(A)                  | •                      |
| Gerätepflege                         | •                      |
| Salz ausspülen                       | •                      |
| <b>Spüloptionen</b>                  |                        |
| BottleClean                          | •                      |
| Quick                                | •                      |
| IntenseZone                          | •                      |
| Extra sauber                         | •                      |
| Extra trocken                        | •                      |
| <b>Korbgestaltung</b>                |                        |
| Besteckunterbringung                 | 3D-MultiFlex-Schublade |
| FlexCare-Gläserhalter                | 2                      |
| FlexCare-Tassenauflage               | 1                      |
| Korbgestaltung                       | ExtraComfort           |
| MultiClip                            | •                      |
| FlexCare Glass & Bottle              | •                      |
| XL Assist                            | •                      |
| <b>Sicherheit</b>                    |                        |
| Waterproof-System                    | •                      |
| Sieb-Kontrollanzeige                 | •                      |
| Kindersicherung                      | •                      |
| Hygiene-Info                         | •                      |
| <b>Technische Daten</b>              |                        |
| Nischenbreite minimal in mm          | 600                    |
| Nischenbreite maximal in mm          | 600                    |
| Nischenhöhe minimal in mm            | 845                    |
| Nischenhöhe maximal in mm            | 910                    |
| Nischentiefe in mm                   | 570                    |
| Gerätebreite in mm                   | 598                    |
| Gerätehöhe in mm                     | 845                    |
| Gerätetiefe in mm                    | 570                    |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 120,5                  |
| Nettogewicht in kg                   | 49,2                   |
| Gesamtanschlusswert in kW            | 2,00                   |

G 7248 SCi XXL

Integrierter Geschirrspüler XXL

A -20%\* | 43 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN-Nr.: 4002517016792 / Materialnummer: 13094530 /

Alte Materialnummer: 21724857A

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Spannung in V                            | 230  |
| Absicherung in A                         | 10   |
| Phasenanzahl                             | 1    |
| Elektrische Frequenz Standard            | 50   |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m          | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m          | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m    | 1,70 |
| Min. Frontplattengewicht in kg           | 3,0  |
| Max. Frontplattengewicht in kg           | 11,0 |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf min.] | 6,0  |
| [über Kundendienst nachrüstbar auf max.] | 16,0 |

#### Mitteliefertes Zubehör

Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder  
3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis

•

#### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), italiano,  
nederlands, português,  
español, türkçe

G 7248 SCi XXL

Integrierter Geschirrspüler XXL

A -20%\* | 43 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000 XXL, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),