

KMDA 5649 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich | MattFinish



- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Dank kompaktem Design mit nur 60 cm bleibt mehr Platz auf der Arbeitsfläche
- 4 Kochzonen, davon 2 zur FlexZone kombinierbar für große Töpfe
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



EAN-Nr.: 4002517034345 / Materialnummer: 13095140 /
Alte Materialnummer: 26D56493D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KMDA 5649 FL MattFinish
Materialnummer Hersteller	13095140
EAN-Nummer	4002517034345
Marketingklasse	Silver
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Aufliegender Einbau	•
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	1
Art	Flex-Kochzone
Leistung in W	2200/2300
Booster in W	2600/3000
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120-160
Max. Booster-Leistung in W	1500
Max. Leistung in W	1200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-210
Max. Booster-Leistung in W	2600
Max. Leistung in W	2000
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochbereich
Größe in mm	210x380
Max. Booster-Leistung in W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich | MattFinish



EAN-Nr.: 4002517034345 / Materialnummer: 13095140 /
Alte Materialnummer: 26D56493D

Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	48,7
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Klasse für den Fettabscheidegrad	B

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•
Schnellreinigung Haubeninnenraum	•

Filtersystem

Spülmaschinengeeigneter Metallfettfilter	Ja
--	----

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	230
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	495
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	635
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	66
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	35,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0

KMDA 5649 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich | MattFinish



EAN-Nr.: 4002517034345 / Materialnummer: 13095140 /
Alte Materialnummer: 26D56493D

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	230
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	490
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	620
Abmessungen in mm (Höhe)	198
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	198
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	558 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	487 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	560
Gewicht in kg	17
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	490
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	624
Gesamtanschlusswert in kW	7,36
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,08


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	•
Aktivkohlefilter DKF 37-P	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 5649 FL MattFinish


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich | MattFinish




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 1 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 2 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 3 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-BH 90




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 4 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.,
1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 5 Umluft


Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.,
1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 6 Umluft



Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 935 mm.,
1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-V, 7) DUU 1500

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Einbauvariante 9 Abluft

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6) DFK-BH 90, 7) DFK-A, 8) DMK 150-1



KMDA 5649 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich | MattFinish

